

2009年より
内部機構を新設計
New S2!!


主要商品

スチームトラップ〈S-2型〉

■特長

- ①休止時、井は下方に落ちて、井口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。
- ②従って又、井が井座に吸着されて生ずるバキューム障害を起させません。
- ③ドレンを機器内に残さないで、機器の熱効率を高めます。
- ④蒸気を洩出させない省エネ設計で、かつ背圧は70%まで許容されます。
- ⑤井が水平に着座するから、井座の片べりがなく長寿命です。
- ⑥小型で取付け方向自由。

■断面図及び部品名称




NO.	名 称	材 質
①	ボディ	FCD 450
②	キャップ	FCD 450
③	内キャップ	SUS 420J2
④	井 座	SUS 420J2
⑤	主 井	SUS 420J2
⑥	補助井	SUS 420J2
⑦	フィルター	SUS 304
⑧	キャップパッキング	テフロン
⑨	内キャップパッキング	テフロン
⑩	井座パッキング	テフロン


■仕 様

使用圧力範囲
0.01~1.6 MPa (0.1~16 kgf/cm²)
最高使用温度
220 ℃
本体材質
ダクタイル
翼部材質
ステンレス鋼

■能力表



■寸 法



品 名	寸 法 (mm)					重 量 (kg)
	H	H _i	H _e	L	W	
S2-10A	65	16	49	65	55	0.8
S2-15A	65	16	49	65	55	0.8

- ◆ 安価で高性能 しかも取付場所を選びません
- ◆ クリーニング業界で大ヒット！！
- ◆ 管末、乾燥機、プレスあらゆる箇所に取付できます

詳細は13ページに掲載

件名	スチームトラップ補足説明

OVK スチームトラップ
大洋弁栓株式会社
 名古屋市守山区川宮町 3 9 6 番地
 tel052-793-3551 FAX 052-793-3571

件名	S2 型取り付け姿勢注意事項
----	----------------

注意事項

取り付け姿勢について

“倒立型スチームトラップ S2” は倒立型とあるように通常のディスクトラップを倒立させた姿勢になります。



注意事項

S2トラップはディスク部（頭の大きいほう）を下にして名盤が見えるよう取り付けください。

機器試運転時機器、通気運転を十分行いトラップ内にある切削油、機器防錆材を完全に排出してください。

S2トラップは水平取り付けを推奨致します。垂直取り付け（トレン方向は上から下方向のみ）時は作動はしますが省エネ性、寿命は低下する可能性があります。